

CLEAN SOFT

Réf 0441

Nettoyant désinfectant multi-surfaces

1. PROPRIÉTÉS :

CLEAN SOFT est un nettoyant désinfectant prêt à l'emploi multi-surfaces.

CLEAN SOFT s'utilise pour la désinfection des salles d'attente, chambres, couloirs, ascenseurs, escaliers, crèches (jouets),...

CLEAN SOFT est Bactéricide en condition de saleté selon EN 1276, 5 min. à 20°C et EN 13697, 15 min. à 20°C. Levuricide - Fongicide en condition de saleté selon EN 1650 et EN 13697, 15 min. à 20°C. Virucide en condition de saleté selon EN 14476, 15 minutes à 20°C. Efficace sur Coronavirus. Virucide en condition de saleté selon EN 16777, 15 minutes à 20°C.

2. MODE D'EMPLOI :

CLEAN SOFT est prêt à l'emploi.

Recharge de 5 L pour pulvérisateur.

- . Pulvériser **CLEAN SOFT** uniformément sur les surfaces. Laisser agir de 5 à 15 minutes selon l'efficacité souhaitée.
- . Puis essuyer avec un chiffon propre. Sur les surfaces non alimentaires, il n'est pas nécessaire de rincer.

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect :	Liquide fluide limpide incolore
pH :	10.70 +/- 0.70
Densité :	1.00 +/- 0.01 g/cm3 à 20°C
Stockage :	Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du gel
Contient parmi d'autres composants (règlement CE N°648/2004 et 907/2006) :	Se référer à la rubrique 15 de la FDS.

4. CONDITIONNEMENTS :

Réf.002044192 - Carton de 6x750mL.

Réf.002044194 - Carton de 4x5L.

5. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Tenir hors de portée des enfants. Produit strictement professionnel. Utiliser le bidon de 5L pour remplir le bidon pulvérisateur. Formule (0441) déposée au centre antipoison européen (PCN). N° d'appel d'urgence ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. Fiche de données de sécurité disponible sur www.hydrachim.fr.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

N° de révision 28-05-2025-V0