



# **CVA - 1330**

Réducteur d'oxygène dissous Alcalin



## **Propriétés**

CVA 1330 est un réducteur d'oxygène liquide à base de sulfite alcalin dont l'action se manifeste dès la température ambiante. La vitesse de réduction permet l'élimination de l'oxygène dissous, en quelques minutes aux températures habituellement rencontrées en bâche alimentaire.

Les constituants du CVA 1330 sont conformes à la réglementation FDA 21 CFR173-310 et compatibles avec la production de vapeur alimentaire (blanche).



## Mode d'emploi

CVA 1330 peut être injecté pur ou en solution diluée par une station de dosage (simple ou proportionnelle). Le dosage généralement préconisé du CVA 1330 est de 22 g / m3 par mg/l d'oxygène dissous de manière à maintenir les normes constructrices.

Une étud<mark>e technique approfo</mark>ndi<mark>e perm</mark>ettra <mark>de déf</mark>inir l<mark>e dosage optima</mark>l ainsi que les conditions d'application. Le contrôle du dosage se fera par analyse de la teneur en sulfite dans l'eau.



#### Caractéristiques techniques

Aspect :	Liquide limpide incolore
pH:	9,75 +/- 0,75
Densité en g/cm³ :	1,445 +/- 0,015 g/cm <sup>3</sup>
Stockage :	Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid.
Composition :	Potassium sulfite (CAS 10117-38-1)



# Conditionnement

Bidon de 20Kg Fût de 220Kg IBC de 1000Kg



### Précautions d'emploi

ATTENTION : Éviter le mélange avec des acides forts (dégagement de SO2). CVA 1330 est faiblement irritant pour la peau et les yeux. Prendre des précautions d'usage pour la manipulation des produits chimiques (port de gants, de lunettes de sécurité).

Formule déposée au centre antipoison européen PCN (N° 1479) : + 33 (0)3 83 22 50 50

N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA: + 33 (0)1 45 42 59 59

Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.com

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

N° Révision: 03/01/2025